

Lock 1200 — Base de déverrouillage pour pochettes anti-ondes

Le **Lock Opener 1200 GS** est la solution dédiée aux établissements scolaires, points de vente et sites sensibles qui utilisent des pochettes anti-ondes avec verrouillage magnétique. Conçue pour s'intégrer aux lieux d'accueil (accueil, salle des professeurs, bureau du CPE, postes de contrôle), cette base permet d'activer le mécanisme rétractable de la pochette sans exposer de pièces tranchantes ni détériorer le contenu.

Son aimant haute performance (12 000 GS) garantit un déverrouillage fiable même après des milliers d'opérations. Le dispositif est pensé pour une utilisation répétée : ergonomie facilitant la mise en place de la pochette, activation en un geste et libération immédiate. Compatible avec les pochettes anti-ondes sécurisées standard à fermeture par bouton/« locked needle », le Lock Opener 1200 Guess accélère les flux (accueil, vente, retours) tout en respectant les exigences de sécurité et de conformité des environnements professionnels.

Avantages clés

- **Sécurité maximale** : activation magnétique sans exposition de l'aiguille (Locked Needle invisible).
- **Fiabilité professionnelle** : puissance magnétique 12 000 GS, stable au fil du temps.
- **Rapide & ergonomique** : déverrouillage en un geste, adapté à un usage intensif.
- **Installation flexible** : base mobile ou fixable (kit de fixation mural inclus).
- **Intégration facile** : compatible avec les pochettes anti-ondes conçues pour déverrouillage magnétique.
- **Réduction des dommages** : n'altère pas la pochette ni le contenu.

Caractéristiques techniques

- **Référence produit** : Lock Opener 1200
- **Type** : base de déverrouillage magnétique (station de déverrouillage)
- **Puissance magnétique** : 12 000 GS (Gauss) — assure un déverrouillage fiable.
- **Mode de fixation** : fixe (vis + kit mural fourni) ou base mobile (positionnable sur comptoir).
- **Matériaux** : corps robuste en métal
- **Alimentation** : passive (sans électricité) — fonctionnement par aimant permanent.
- **Dimensions** : À renseigner Ø 50 mm, hauteur 50 mm
- **Poids** : 450gr.
- **Couleur** : gris métal.
- **Garantie** : 24 mois.
- **Compatibilité** : pochettes anti-ondes sécurisées à verrouillage magnétique / mécanisme Locked Needle.

Contenu du colis (standard)

- 1 × Base Lock Opener 1200
- 1 × Kit de fixation murale (vis + chevilles)



Installation & mise en service (mode d'emploi rapide)

1. Choisir l'emplacement (accueil, bureau, salle des professeurs) : surface plane, accessible au personnel autorisé.
2. Option A — Fixation murale : utiliser le kit fourni et visser la base à la hauteur souhaitée (90–110 cm recommandés selon usage).
3. Option B — Mode mobile : poser la base sur le comptoir ; fixer avec adhésifs anti-glisse si nécessaire.
4. Vérifier que la base est stable et dégagée d'objets métalliques qui pourraient interférer.
5. Pour déverrouiller : approcher la pochette face au centre de la base → le mécanisme magnétique s'active → bouton se rétracte → retirer la pochette et récupérer l'appareil.
6. Après usage, replacer la pochette et verrouiller par simple pression sur le bouton intégré de la pochette.

Sécurité & maintenance

- **Sécurité** : le Lock Opener 1200 utilise un aimant : tenir à distance des dispositifs médicaux sensibles (pacemakers) et des supports magnétiques. Installer un pictogramme d'avertissement si nécessaire.
- **Maintenance** : nettoyer la surface avec chiffon doux ; éviter solvants agressifs. Contrôle visuel périodique du mécanisme (chaque 6 mois recommandés en usage intensif).
- **Durabilité** : conçu pour un usage répétitif ; prévoir vérification technique après 100 000 opérations (ou selon politique interne).

Avantages utilisateurs / établissements

- **Usage sécurisé** : déverrouillage contrôlé par le personnel autorisé — fini les manipulations dangereuses.
- **Gain de temps** : opérations d'ouverture rapides (accueil, salles d'examen, réunions).
- **Tranquillité juridique** : facilite la gestion des téléphones lors d'examens ou conférences confidentielles.
- **Installation flexible** : s'adapte aux contraintes locales (fixe ou mobile).

Informations

- REF : BASEDEV1200
- EAN : 0637902284698
- Code douanier : 8472909000

